

## 熊本県工業連合会会員が取り扱っている感染症対策品一覧

※当連合会が製品の効果効能等を保証するものではありません。

熊本県工業連合会調べ2020.12.11現在

No	製品・システム名	製品・サービスの概要	取扱い会社名 (工連会員企業に限る)	問合せ先 (TEL、E-Mail等)	備考 (HPアドレス等)
1	エヴァウォーター	次世代活性次亜塩素酸水。どこにも真似できない「緩衝法技術」により、純粋に次亜塩素酸水の安全性・除菌力・安定性を高めた消臭、除菌水です。スプレー式（400ml）、ポンプ式（1L）、詰め替え用タンク（4L、20L）があります。※家庭でご利用中の噴霧器（超音波式）を用いての空間除菌も可能です。	九州電機工業(株)	九州電機工業(株) 事業開発部/中島 096-277-1605 t-nakasima@kyushu-denki.co.jp	<a href="http://www.kyushu-denki.co.jp/pdf/covid19.pdf">http://www.kyushu-denki.co.jp/pdf/covid19.pdf</a>
2	足踏み式除菌液用スタンド	足踏み式で除菌液の容器に触れることなく使用でき、衛生的。高さ調整が可能。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。標準タイプ、スリムタイプがあります。※企業名等のデコレーションも可能、検温用カメラ取付用板もセット可能です。	九州電機工業(株)	九州電機工業(株) 事業開発部/中島 096-277-1605 t-nakasima@kyushu-denki.co.jp	<a href="http://www.kyushu-denki.co.jp/pdf/covid19.pdf">http://www.kyushu-denki.co.jp/pdf/covid19.pdf</a>
3	飛沫防止用パーテーション	応接室、会議室、店舗やオフィスなどのあらゆる場所で簡単に設置可能。伸縮フレームで高さ調節ができます。※大・小サイズあり。	九州電機工業(株)	九州電機工業(株) 事業開発部/中島 096-277-1605 t-nakasima@kyushu-denki.co.jp	<a href="http://www.kyushu-denki.co.jp/pdf/covid19.pdf">http://www.kyushu-denki.co.jp/pdf/covid19.pdf</a>

4	<p>飛沫感染防止 アクリルパネル</p>	<p>国内の自社工場・提携工場で作成。 サイズ別製も柔軟に対応します。</p> <p>製品仕様 寸法： W600 × H600mm W900 × H600mm W1100 × H600mm パネル： 透明アクリル t3.0mm 台座： スチール／ホワイト色塗装 W192 × D150mm ※立上り部分 W150 × H50mm</p>	<p>金剛(株)</p>	<p>金剛(株) 製造本部 山下 史剛 Tel：080-8562-9479 Mail： fyamashita@kongomail.com</p>	<p><a href="https://www.kongo-corp.co.jp/company/index.html">https://www.kongo-corp.co.jp/company/index.html</a></p>
5	<p>ヘルスブライ トエボリ ューション</p>	<p>100%天然ミネラル、無色透明・無臭の液体です。 お部屋のテーブル・椅子・壁・天井に噴霧するだけで、24時間365日休まず消臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 空気触媒として化学反応を促し、それ自身は変化（劣化）しないため効果が長く持続します。 公共スペースの家具什器や、お子様のおもちゃにも直接噴霧することができるので、間接触による菌やウイルスの感染を防ぐ効果も期待できます。</p>	<p>金剛(株)</p>	<p>金剛(株) 製造本部 大野 聡 Tel：080-1530-7319 Mail：sohno@kongomail.com</p>	<p><a href="https://hb-evo.kongo-corp.co.jp/">https://hb-evo.kongo-corp.co.jp/</a></p>
6	<p>フロアーロボ ット 「PEANUT」</p>	<p>本製品は、店舗や公共施設などの複雑な屋内スペースを自由に移動しながら、物の搬送や人とのコミュニケーションを取るなど、様々な面で人のお手伝いをします。 新型コロナウイルス感染症防止に努める今、ロボットを導入することで、人と人との接触を減らすことができます。さらに抗菌・抗ウイルス効果のあるHealth Bright Evolutionを塗布して納品しておりますので、お客様に安心して利用いただけます。</p>	<p>金剛(株)</p>	<p>金剛(株) 製造本部 大野 聡 Tel：080-1530-7319 Mail：sohno@kongomail.com</p>	<p><a href="https://www.kongo-corp.co.jp/topics/information/20200619.html">https://www.kongo-corp.co.jp/topics/information/20200619.html</a></p>

7	SOSペダル (Step on squirt ペダル)	# 400研磨品で高級感がある 市販品のアルコール消毒液などを設置するとハンズフリーで除菌が可能 サイズ：縦1026×横500×奥行350 重量約7kg オールSUS304製 外観# 400研磨	(有)永田製作所	有限会社 永田製作所 096-282-6537 e-mail:nagatass- okabe@lep.bbiq.jp  3DPDF閲覧はAdobe Reader推奨	<a href="http://nagatass.co.jp">http://nagatass.co.jp</a>
8	室内環境監視システム	新型コロナ感染防止／熱中症対策 ・室内のCo2濃度をリアルタイムに監視し、警報により換気を促す。 ・室内のWBGT値をリアルタイムに監視し、警報により熱中症を防ぐ。	西川計測 (株)	西川計測 (株) 熊本営業所 担当：松尾 096-355-5500 e-mail : t_matsuo@nswk.co.jp	<a href="https://www.nswk.co.jp/product/environment.html">https://www.nswk.co.jp/product/environment.html</a>
9	エヴァウォーター	緩衝法 (特許取得)、ハラール認証。ノロウィルス、インフルエンザウィルス、O-157にも効果を実証。安心、安全な食品添加物である次亜塩素酸の除菌水。リビング、キッチン、トイレ等あらゆるシーンで利用可能。	(株)野田市電子	(株)野田市電子 ITソリューション事業部 096-324-0125、担当 中内 e-mail:nakauchi@nodaichig.jp	<a href="http://www.nodaichig.jp">http://www.nodaichig.jp</a> <a href="https://evawater.jp">https://evawater.jp</a>
10	除菌スプレー FABミスト 300ml	有機酸の力で部屋や衣類の物品の除菌をします。食品素材からできているので赤ちゃんやペットが触れる用品にも安心してお使いいただけます。ウィルス、除菌試験実施済み。 サイズ：奥行55×幅75×高210mm、重量：約340g、成分：発酵アルコール、有機酸、グレープフルーツ種子抽出液	(株)ビッグバイオ	(株)ビッグバイオ 0964-47-5810 mail: info@big-bio.com	<a href="https://big-bio.com/ec/products/detail/237">https://big-bio.com/ec/products/detail/237</a>
11	除菌スプレー FABミスト 50ml	有機酸の力で除菌をします。食品素材からできているので赤ちゃんやペットが触れる用品にも安心してお使いいただけます。携帯用ですので宿泊先や出先でのご使用に便利です。 サイズ：奥行38×幅38×高155mm、重量：約80g、成分：発酵アルコール、有機酸、グレープフルーツ種子抽出液	(株)ビッグバイオ	(株)ビッグバイオ 0964-47-5811 mail: info@big-bio.com	<a href="https://big-bio.com/ec/products/detail/252">https://big-bio.com/ec/products/detail/252</a>

12	<p>除菌スプレー FABミスト 詰め替え用 250ml</p>	<p>有機酸の力でお部屋や衣類の物品の除菌をします。食品素材からできているので赤ちゃんやペットが触れる用品にも安心してお使いいただけます。スプレーボトルに詰め替えてご使用ください。ウィルス、除菌試験実施済み。 サイズ：奥行65×幅110×高200mm、重量：約260g、成分：発酵アルコール、有機酸、グレープフルーツ種子抽出液</p>	<p>(株)ビッグバイオ</p>	<p>(株)ビッグバイオ 0964-47-5812 mail: info@big-bio.com</p>	<p><a href="https://big-bio.com/ec/products/detail/253">https://big-bio.com/ec/products/detail/253</a></p>
13	<p>飛沫ガード（開口ありVer）</p>	<p>飛沫感染対策に最適な、卓上透明間仕切。 アルミフレーム採用のため軽量かつ頑丈で、パネルを取り替えて長期間使用できるためコスパが良い。 書類の受け渡し可能なタイプ。 サイズ：幅70/100/150×高さ80（開口部10）×奥行21cm</p>	<p>不二ライトメタル(株)</p>	<p>開発部 開発営業グループ TEL:0968-78-2116 FAX:0968-78-3758 MAIL:kaihatsu-eigyo@fujisash.net</p>	<p><a href="https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</a></p>
14	<p>飛沫ガード（開口なしVer）</p>	<p>飛沫感染対策に最適な、卓上透明間仕切。 アルミフレーム採用のため軽量かつ頑丈で、パネルを取り替えて長期間使用できるためコスパが良い。 サイズ：幅70/100/150×高さ70×奥行21cm</p>	<p>不二ライトメタル(株)</p>	<p>開発部 開発営業グループ TEL:0968-78-2116 FAX:0968-78-3758 MAIL:kaihatsu-eigyo@fujisash.net</p>	<p><a href="https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</a></p>

15	飛沫スクリーン (シングルタイプ)	授業やカラオケボックス、会議での発表シーン等、様々な場面で大活躍する大型透明間仕切。 サイズ：幅1,858mm×高さ2,015mm 仕様：透明パネル上1面入り 重量：約12kg	不二ライトメタル(株)	開発部 開発営業グループ TEL:0968-78-2116 FAX:0968-78-3758 MAIL:kaihatsu-eigyo@fujisash.net	<a href="https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ae%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be/">https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ae%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be/</a>
16	飛沫スクリーン (ダブルタイプ)	授業やカラオケボックス、会議での発表シーン等、様々な場面で大活躍する大型透明間仕切。 サイズ：幅1,858mm×高さ2,015mm 仕様：透明パネル上下2面入り 重量：約17kg	不二ライトメタル(株)	開発部 開発営業グループ TEL:0968-78-2116 FAX:0968-78-3758 MAIL:kaihatsu-eigyo@fujisash.net	<a href="https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ae%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be/">https://fujilm.co.jp/%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%8c%e9%a3%9b%e6%b2%ab%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ae%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be/</a>
17	プレシールド TYPE-A 飛沫感染防止帯 電防止素材パー テーション	帯電防止PVCをパネルに使用した、ホコリやウイルスが付着しにくいパネルを使用しています。 ホコリが付きにくいので長時間使用していても汚れにくく、お手入れも簡単です。 台座はアルミを使用しており、サイズは種々取り揃えております。サイズオーダーも承っております。	(株)プレシールド	TEL:096-235-7727 e-mail:preshield@preceed.co.jp	<a href="https://www.preceed.co.jp/pre-shield/">https://www.preceed.co.jp/pre-shield/</a>

18	プレシールド TYPE-S 飛沫感染防止帯 電防止素材パー テーション	帯電防止PVCをパネルに使用した、ホコリやウイルスが付着しにくいパネルを使用しています。 ホコリがつきにくいので長時間使用していても汚れにくく、お手入れも簡単です。 台座はステンレスを使用しており高級感たっぷりです。サイズは種々取り揃えております。サイズオーダーも承っております。 パネルと台座の取り外しが容易なため、片付けや収納に便利です。	(株)プレシールド	TEL:096-235-7727 e-mail:preshield@preceed.co.jp	<a href="https://www.preceed.co.jp/news/preshield-type-s/">https://www.preceed.co.jp/news/preshield-type-s/</a>
19	プレシールド TYPE-R 飛沫感染防止帯 電防止素材パー テーション	全く新しい発想で、0.5mmのPETパネルを使用した曲面タイプのパーテーションです。 サイズはH（ハイ）タイプ幅約50cm高さ約61cm、W（ワイド）タイプ幅約60cm高さ約51cmをご用意しております。 台座とパネルが別れ、パネルが汚れてもリーズナブルにパネルだけ交換できます。今後様々なオプションの追加を予定しています。	(株)プレシールド	TEL:096-235-7727 e-mail:preshield@preceed.co.jp	<a href="https://www.preceed.co.jp/preshield-type-r/">https://www.preceed.co.jp/preshield-type-r/</a>
20	足踏み式消毒液 ディスペンサー 「消毒触レンド （しょうどくふれんど）」	どんなタイプの消毒液ボトルにも対応できる足踏み式消毒液ディスペンサー「消毒触レンド（しょうどくふれんど）」です。 カラーバリエーションも豊富に取り揃えております。	(株)プレシールド	TEL:096-235-7727 e-mail:preshield@preceed.co.jp	<a href="https://www.preceed.co.jp/news/disinfectant-dispenser/">https://www.preceed.co.jp/news/disinfectant-dispenser/</a>
21	微酸性電解水生成器 Apia mini	バッチ式 微酸性電解水生成器 サイズ:φ34×86(本体) 107×160×40mm(コントロールボックス) 付属品:アピアミニ専用原液10本/ポリ容器(10リットル) 本体重量(kg):1 関東経済局長賞受賞製品 令和2年度	(株)ホクエツ	(株)ホクエツ 046-276-4690 E-mail : info.hgk@hokuty.co.jp	<a href="http://www.hokuty.co.jp/apiamini111.html">http://www.hokuty.co.jp/apiamini111.html</a>
22	微酸性電解水生成器 Apia 6 0	無塩微酸性電解水生成装置 生成濃度35ppm～新型コロナウイルス用 水道直結式、1時間に60L生成 サイズ : 240×180×270 重量 : 3kg 付属品 : 専用原液1L (1Lでの電解水生成量約1t)	(株)ホクエツ	(株)ホクエツ 046-276-4690 E-mail : info.hgk@hokuty.co.jp	<a href="http://www.hokuty.co.jp/apia60n.pdf">http://www.hokuty.co.jp/apia60n.pdf</a>

23	微酸性電酸水 ApiaWater バッグインボックス 20L	無塩の微酸性電解水は次亜塩素酸が高い比率で含まれているため、除菌、消臭効果があります。有効塩素濃度40～50ppm サイズ：31 x 31 x 29.8 cm 容量:20L テストペーパー付き	(株)ホクエツ	(株)ホクエツ 046-276-4690 E-mail : info.hgk@hokuty.co.jp	<a href="https://www.amazon.co.jp/dp/B07JY16WH1/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_GfdYFbAD79E2P">https://www.amazon.co.jp/dp/B07JY16WH1/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_GfdYFbAD79E2P</a>
24	微酸性電酸水 ApiaWater バッグインボックス 10L	無塩の微酸性電解水は次亜塩素酸が高い比率で含まれているため、除菌、消臭効果があります。有効塩素濃度40～50ppm。 サイズ：24.4 x 24.4 x 24 cm 容量:10L テストペーパー付き	(株)ホクエツ	(株)ホクエツ 046-276-4690 E-mail : info.hgk@hokuty.co.jp	<a href="http://www.hokuty.co.jp/bisansui.html">http://www.hokuty.co.jp/bisansui.html</a>
25	ApiaS 微酸性電解水対応噴霧器	振動子次亜塩素酸水対応加工 水切れ自動停止機能付き直接給水式で直接給水式 電解水を上から注ぎ入れるだけで給水できる構造です。 サイズ：340×198×211 (mm) 適用床面積：12～18畳 タンク：4L	(株)ホクエツ	(株)ホクエツ 046-276-4690 E-mail : info.hgk@hokuty.co.jp	<a href="http://www.hokuty.co.jp/apias-pera.pdf">http://www.hokuty.co.jp/apias-pera.pdf</a>
26	環境保全濃縮液 (商品化やOEM 素材また業務用 途)	食品素材からできた除菌・抗菌、防カビ、抗ウイルス、消臭剤 (JIS規格試験済)。 希釈し、室内衛生管理、マスクや衣服への噴霧、加湿器に使用可。容量：1,5,18kg *「2020くまもと健康プロダクツ認定」	(株)ラクティブ ジャパン	(株)ラクティブジャパン 0964-32-3723 e-mail : lactive- ngo@dune.ocn.ne.jp	<a href="https://www.lactivejapan.com/">https://www.lactivejapan.com/</a>
27	TANGATTA	環境保全濃縮液を一般向けに商品化したプラボトルスプレー (容量：400ml)。希釈不要。詰替え用(容量： 500,1000ml, 5L)。 *「2010くまもと健康プロダクツ認定」	(株)ラクティブ ジャパン	(株)ラクティブジャパン 0964-32-3723 e-mail : lactive- ngo@dune.ocn.ne.jp	<a href="https://www.lactivejapan.com/jigyousr/p2.html">https://www.lactivejapan.com/jigyousr/p2.html</a>